

展示あり



© 2022 Nabtesco

各社モータで動かせる!  
汎用2軸ポジショナーユニット

# RVP®-A

許容積載重量:500kg

WEB SITE VIDEO



## 2023国際ロボット展 展示機(駆動モデル)


### RVP-A05E

※デモ運転用に「旋回軸 1.5kw」「傾倒軸 3.5kw」のモータを搭載。  
モータ3,000回転時の高速動作を交えたデモ運転をしております。

### MERIT


・1秒で180°の高速回転が可能。(モータ回転3,000rpm)

### 構成図・特長



### 積載物重心位置ごとの積載可能重量範囲

※本資料に記載の積載重量は目安値となります。  
※本使用範囲を超えて使用すると、起動停止許容トルクまたは許容モーメントをオーバーし、減速機が破損するおそれがあります。  
お近くの営業所までお問い合わせください。



© 2019 Nabtesco

ユーザー仕様に合わせたワンオフ仕様対応の  
BBQタイプポジショナーユニット

# RVP®-B

許容積載重量:1,000~1,600kg


WEB SITE VIDEO



### MERIT


- ・1秒で180°の高速回転が可能。(モータ回転3,000rpm)
- ・駆動ユニット(ポジショナー)と従動(ピロー)のみのヘッドストック・テールストック単品販売も実施。

### 構成図・特長



### 積載物重心位置ごとの積載可能重量範囲

※本資料に記載の積載重量は目安値となります。  
※本使用範囲を超えて使用すると、起動停止許容トルクまたは許容モーメントをオーバーし、減速機が破損するおそれがあります。  
お近くの営業所までお問い合わせください。



展示あり



重量・大型ワークに最適!  
傾倒もできるターンテーブルユニット

# RVP®-C

許容積載重量:4,000kg

WEB SITE VIDEO




## 2023国際ロボット展 出展機(駆動モデル)

### RVP-C40


※デモ運転用に「回転軸 5.0kw」「傾倒軸 3.5kw」のモータを搭載。

傾倒によりワーク端が約1m上下する様子をご覧ください。

※RD2-320Cを搭載したRVP-C30もあります。詳細は営業担当までお問い合わせください。




### 構成図・特長



### 積載物重心位置ごとの積載可能重量範囲

※本資料に記載の積載重量は目安値となります。  
※本使用範囲を超えて使用すると、起動停止許容トルクまたは許容モーメントをオーバーし、減速機が破損するおそれがあります。お近くの営業所までお問い合わせください。



展示あり




大トルク・大モーメントの  
大中空ギヤヘッド

# RH-900C

許容積載重量:  
両持ち12ton、片持ち7.5ton(最大)

WEB SITE VIDEO




### 構成図・特長



### 積載重量と動作範囲のイメージ

※記載の積載重量は目安となります。  
※記載範囲を超えて使用すると、減速機が破損する恐れがあります。お近くの営業所までお問い合わせください。



東京本社 TEL 03-5213-1151 FAX 03-5213-1172  
名古屋営業所 TEL 052-582-2981 FAX 052-582-2987  
大阪営業所 TEL 06-6341-7180 FAX 06-6341-7182

- Nabtesco, RVPiは、ナブテスコ株式会社の登録商標または商標です。
- 本カタログ仕様は製品改良のため、予告なしに変更する事があります。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、複写(コピー)、翻訳することを固く禁止します。
- ©2023 Nabtesco Corporation. All rights reserved.